

Garant**ER-spanmoer High Speed, Voor ER: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309610 25
GTIN	4045197291981
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid. **Met groeven.**

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	140 Nm
Voor ER	25 mm
Schroefdraad	M32×1,5
Totale lengte L	21 mm

Buiten-Ø D	42 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer

Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 25	309700 25