

Garant**ER-spanmoer High Speed, Voor ER: 40****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 309610 40 |
| GTIN | 4045197292100 |
| Artikelklasse | 31Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en **verhoogde spankracht** en hoge slijt- en corrosiebestendigheid. **Met groeven.**

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|---------|
| Voor ER | 40 mm |
| Schroefdraad | M50×1,5 |
| Totale lengte L | 26 mm |
| Maximaal aanhaalmoment | 240 Nm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 63 mm |
| Norm | DIN 6499 D |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Producttype | Spanmoer |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| ER-spansleutel 1/2 inch-groef Voor ER-spantanghouder 40 | 309700 40 |
| ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40 | 309680 40 |