



## Schuifmaten, Meetbereik: 200mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	415184 200
GTIN	4045197479815
Artikelklasse	41Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Afreesoppervlakken **spiegelvrij mat verchromd** met scherpe, diepzwarte afleeschaal. Meetvlakken gelept. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

### Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 200 mm
Kalibratie	A1
Uitvoering afreesoppervlakken	mat verchromd
Aflezing	0,05 mm
Beklengte	60 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Verdeling	1/20 mm
Verpakking	stevige box
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard

Producttype

Werkplaatsschuifmaat

**Dienstverlening**KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal  
meetbereik 200 mm

021000 200

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten  
Maximaal meetbereik 200 mm

021010 200