

Mahr**Werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering, Meetbereik: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412750 500
GTIN	2050001060297
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering; met meetpunten en prismageleiding.

Parallaxvrije aflezing.

Liniaal en slede van aluminium. 50% gewichtsbesparing. Slijt- en krasvast door hard-geëloxeerd oppervlak 1100HV (als keramiek).

Meetbekken en -punten roestvrij, gehard en geslepen. Nonius met contrastrijke afleesschaal en binnenmeetschaal. Lichte, nauwkeurige loop van de slede.

Technische beschrijving

Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Beklengte	150 mm
Gewicht	1,4 kg
Kalibratie	A1
Vastzetting	Vastzetschroef aan bovenkant
Aflezing	0,02 mm
Uitvoering afleesoppervlakken	mat verchromd
Meetbereik	0 - 500 mm
Oppervlak	hard-geëloxeerd
Uitvoering meetvlak	gehard

Verdeling	1/50 mm
Maximale afwijking	0,05 mm
Verpakking	stevige box
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500