



Schuifmaat met extra lange meetbekken, Meetbereik: 500mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415188 500
GTIN	4045197479860
Artikelklasse	41Z

Omschrijving

Uitvoering:

Nonius spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met fijninstelling. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

Met **extra lange meetbekken**, zonder fijninstelling.

Technische beschrijving

Beklengte	300 mm
Kalibratie	A1
Uitvoering meetbek	extra lange meetbekken
Meetbereik	0 - 500 mm
Gewicht	1,9 kg
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Uitvoering meetvlak	gehard
Uitvoering afleesoppervlakken	mat verchromd
Aflezings	0,05 mm

Verdeling	1/20 mm
Maximale afwijking	0,15 mm
Verpakking	stevige box
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500