


**Slijp- en controleklem zonder spindel, Bekbreedte A: 45mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	363650 45
GTIN	4045197313607
Artikelklasse	38F

**Omschrijving****Uitvoering:**

· **Gehard staal; aan alle kanten precisiegeslepen.**

**Gebruik aan 4 verschillende zijden** (basis-, kopse en zijvlakken).

Beweegbare bek met de hand tegen het werkstuk schuiven en klemmen. **Bij het ontspannen wordt de beweegbare bek automatisch van het werkstuk afgehaald.**

**Functie:**

**neertreksysteem** – de beweegbare bek wordt door de optredende spandruk omlaag getrokken, oplichten van het werkstuk of ratelen tijdens de bewerking is uitgesloten.

**Toepassing:**

voor het **maatnauwkeurig bewerken en controleren.**

**Nauwkeurigheid:**

binnen **0,003 mm** / 100 mm (systeemnauwkeurigheid).

**Technische beschrijving**

Gewicht	1,3 kg
Totale lengte a	160 mm
Maximaal spanbereik b	85 mm
Bekbreedte A	45 mm
Bekhoogte C	20 mm
Totale breedte B	45 mm

Producttype

Controlemachineklem