




Slijp- en controleklem zonder spindel, Bekbreedte A: 125mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	363650 125
GTIN	4045197313638
Artikelklasse	38F

Omschrijving

Uitvoering:

· **Gehard staal; aan alle kanten precisiegeslepen.**

Gebruik aan 4 verschillende zijden (basis-, kopse en zijvlakken).

Beweegbare bek met de hand tegen het werkstuk schuiven en klemmen. **Bij het ontspannen wordt de beweegbare bek automatisch van het werkstuk afgehaald.**

Functie:

neertreksysteem – de beweegbare bek wordt door de optredende spandruk omlaag getrokken, oplichten van het werkstuk of ratelen tijdens de bewerking is uitgesloten.

Toepassing:

voor het **maatnauwkeurig bewerken en controleren.**

Nauwkeurigheid:

binnen **0,003 mm** / 100 mm (systeemnauwkeurigheid).

Technische beschrijving

Totale lengte a	310 mm
Gewicht	14,5 kg
Maximaal spanbereik b	180 mm
Bekbreedte A	125 mm
Bekhoogte C	43 mm
Totale breedte B	125 mm

Producttype

Controlemachineklem