

**FLEX****Lasnaadslijper basisapparaat, Type: LLK1503****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077770 LLK1503
GTIN	4030293115583
Artikelklasse	03S

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige accu-basismotor TRINOXFLEX 18 V voor de bewerking van metalen oppervlakken.

- **Hoog belastbare, borstelloze motor met een hoger rendement.**
- **Uniek gereedschapvoorzetstuk met snelkoppeling voor het zonder gereedschap wisselen van de vier systeemvoorzetstukken voor satineren en buisbandslijpen, voor slijpen met bandslijper of lasnaadslijper.**

**Levering:**

**Versie zonder voorzetstuk**, inclusief 2 x accu's 18 V/5,0 Ah, lader en L-Boxx® 238.

**Opmerking:**

Zie voor geschikte slijpschijven onder nr. 566994 en nr. 566996.

Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Wattage: 1200 W

Maximaal toerental: 1500 - 4700 min<sup>-1</sup>

Maximale schijf-Ø: 152 mm

Gewicht: 3,4 kg

**Technische beschrijving**

Gewicht	3,4 kg
---------	--------

Maximale schijf-Ø	152 mm
Maximaal toerental	1500 - 4700 min <sup>-1</sup>
Wattage	1200 W
Fabrikantnummer	LLK1503
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Lasnaadslijper

## Accessoires

Compacte schijf RC-UW Rapid Cut d × d × h (mm) Korrelvergelijking 50	566994 50
Compacte schijf d × d × h (mm) Korrelvergelijking 280	566996 280
Compacte schijf d × d × h (mm) Korrelvergelijking 180	566996 180
Compacte schijf RC-UW Rapid Cut d × d × h (mm) Korrelvergelijking 100	566994 100
Spanmoer M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC