



## Contactloze spanningzoeker



### Bestelgegevens

Bestelnummer	473010
GTIN	4045197554239
Artikelklasse	42I

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Compacte, tweecomponenten-kunststofbehuizing met geïntegreerde led-zaklamp. Punt met optische spanningsweergave, kleurverandering (van groen naar rood), extra akoestisch signaal. Eenvoudig mee te nemen, past in elke zak.

**Functie:**

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Toepassing:**

Contactloos herkennen van onder spanning staande draden, bijv. bij kabels, contactdozen, aansluitdozen etc.

**Norm:**

**IEC/EN 61010-1.**

**Levering:**

Inclusief 2 batterijen 081551 maat LR3.

### Technische beschrijving

Weergavebereik AC	50 - 1000 V
IP-klasse	IP 40
Overspanningscategorie	CAT IV / 1000 V
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding

Producttype

Spanningstester

---

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3

081561 LR3