



Led-handstroboscoop, Type: 477



Bestelgegevens

Bestelnummer	471200 477
GTIN	4029547010651
Artikelklasse	47B

Omschrijving

Uitvoering:

Schokbestendige, robuuste behuizing. Extreem hoog meetbereik tot 300.000 flitsen per minuut. Zeer hoge lichtsterkte van maximaal 4800 lux (led-techniek). Triggerringang en -uitgang maken de aansluiting op externe systemen en de besturing door een externe sensor mogelijk. Batterijlevensduur maximaal 5 uur.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Inspectie en kwaliteitscontrole bij machines en installaties, toerentalmeting bij moeilijk toegankelijke, kleine en snel bewegende objecten – zonder het bedrijf te onderbreken.

Levering:

Inclusief transportkoffer, triggersignaalstekker, kalibratierapport en 6 batterijen nr. 081561 gr. LR6.

Kalibratie: I2

IP-klasse: IP 65

Meetbereik: 30 - 300000 min⁻¹

Maximale afwijking: 0,02 (±1 digit) %

Lengte: 191 mm

Breedte: 82 mm

Hoogte: 60 mm

Gewicht: 400 g

Technische beschrijving

Hoogte	60 mm
Breedte	82 mm
Gewicht	400 g
Lengte	191 mm
Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
Meetbereik	30 - 300000 min ⁻¹
Maximale afwijking	0,02 (±1 digit) %
Aantal inbegrepen batterijen	6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	I2
Producttype	Stroboscoop

Dienstverlening

Kalibratie Toerentalmeter / stroboscoop	016600
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkKS-kalibratie Toerentalmeter	016830

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081556 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6