



## Digitale handtachometer



### Bestelgegevens

Bestelnummer	471100
GTIN	4029547006302
Artikelklasse	47B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Contactloze meting door middel van reflexmarkering, contactmeting door middel van opzetbare mechanische adapter, opslag naar keuze max. waarde, min. waarde, resp. laatste waarde door middel van MODE-toets. Automatische uitschakeling 30 seconden na laatste toetsbediening.

#### Toepassing:

#### Toerentalmeting:

- optisch 1 t/m 99999 min<sup>-1</sup> contactloos,
- mechanisch 0,1 t/m 19999 min<sup>-1</sup> met contactadapter.

#### Snelheidsmeting (met meetwiel).

- 0,10 t/m 1999 m/min

#### Lengtemeting (met meetwiel).

- 0,00 t/m 99999 m

#### Levering:

Inclusief mechanische adapter, meetwiel (0,1 m) nr. 471180, holle meetpunt nr. 471190, meetpunt nr. 471170, meetwiel (6 inch), reflectiestrips nr. 471150, koffer, 2 batterijen nr. 081561 LR6.

### Technische beschrijving

Meetafstand (bij optische meting)	600 mm
Toerentalmeetbereik (optisch)	0 - 99999 min <sup>-1</sup>
Werktemperatuur	0 - 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 - 70 °C
Maximale afwijking	0,02 (±1 digit) %
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Handtachometer

## Accessoires

Aandrijvingsmeetpunt	471170
Aandrijvingsmeetwiel omtrek 6 inch	471181
Reflectiestrips5-delige set	471150
Holle meetpunt	471190
Aandrijvingsmeetwiel met een omtrek van 100 mm	471180
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6