

Garant**Set parallelle onderlegplaten magnetisch, Lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	366740 160
GTIN	4045197329240
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:****Nauwkeurigheid:** hoogtetolerantie $\pm 0,01$ mm; breedtetolerantie $\pm 0,02$ mm.**Hardheid:** 60 HRC.**Paarsgewijs fijngeslepen.****Reduceren van de spantijd met maximaal 10%.****Toepassing:**

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Opmerking:

Ook verkrijgbaar in lengtes 50, 70, 100 en 150 mm.

Losse parallelle onderlegplaten – Paren af fabriek leverbaar.**Technische beschrijving**

Hoogte	47 mm
Hoogte	30 mm
Hoogte	37 mm

Hoogte	42 mm
Hoogte	22 mm
Breedte	2,5 mm
Lengte	160 mm
Aantal segmenten	5 paar
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 160x2,5 Hoogte 22 mm	366744 22
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 160x2,5 Hoogte 37 mm	366744 37
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 160x2,5 Hoogte 30 mm	366744 30
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 160x2,5 Hoogte 42 mm	366744 42
Parallele onderlegplaten, los paar, magnetisch voor366740 maat 160x2,5 Hoogte 47 mm	366744 47