

**DC.T 11T308, Soort: KW10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T308 KW10 Soort: KW10
Spaanbreker: AH
Tolerantie: G
Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 30 - 300 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	AH
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	N
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

Soort	KW10
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 11T308
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien