

**Garant****SCGT 09T302, Soort: HU7310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260761 HU7310
GTIN	4045197670281
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	continu
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AM
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 4 mm
Soort	HU7310
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM

Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	SCGT 09T302
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien