


**TNGA 160404, KBN05M, Type: ME**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	255657 ME
GTIN	4960664599141
Artikelklasse	25H

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.

Soort: KBN05M

Snijkantuitvoering: ME

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Snedeccondities	licht onderbroken
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Snijkantuitvoering	ME
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,

Soort	KBN05M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	TNGA 160404
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Productnaamattribuut	KBN05M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
droog	geschikt		