



## Werkplaatsschuifmaat, lichtgewicht uitvoering, Meetbereik: 300mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	412770 300
GTIN	4067263118947
Artikelklasse	42A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

werkplaatsschuifmaat in **lichtgewicht uitvoering. Parallaxvrije aflezing** met het hoogste contrast door witte schaalverdeling op zwart oppervlak. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij binnenin gelegen, dubbele prismageleiding. Meetbekken vervangbaar van roestvrij, gehard staal, precisiegeslepen.

#### Accessoires:

Meetbekken 125 mm, 150 mm.

### Technische beschrijving

Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Nonius	1/20
Maximale afwijking	0,05 mm
Kalibratie	A1
Beklengte	90 mm
Verpakking	stevige box
Meetbereik	0 - 300 mm
Gewicht	0,5 kg
Meettechniek	analoog

alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300

### Accessoires

Houten box voor schuifmaat-maat 300 mm	415330 300
--	------------