



## Werkplaatsschuifmaat, lichtgewicht uitvoering, Meetbereik: 500mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	412770 500
GTIN	4067263118954
Artikelklasse	42A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

werkplaatsschuifmaat in **lichtgewicht uitvoering. Parallaxvrije aflezing** met het hoogste contrast door witte schaalverdeling op zwart oppervlak. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij binnenin gelegen, dubbele prismageleiding. Meetbekken vervangbaar van roestvrij, gehard staal, precisiegeslepen.

#### Accessoires:

Meetbekken 125 mm, 150 mm.

### Technische beschrijving

Beklengte	90 mm
Kalibratie	A1
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Maximale afwijking	0,07 mm
Gewicht	0,6 kg
Verpakking	stevige box
Meetbereik	0 - 500 mm
Norm	Fabrieksnorm
Nonius	1/20
Meettechniek	analoog

alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500

### Accessoires

Houten box voor schuifmaat-maat 500 mm	415330 500
--	------------