

Mahr**Zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm, Meetbereik per richting / behuizing-Ø:
0,1/28mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	436421 0,1/28
GTIN	4059192013646
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarhouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.

2/1000-aflezing.

Mahr – Robijnlagerd meetgereedschap met meetkogel van HM. Het tastarmlager in de vork is uit één stuk, daardoor zeer exacte uitlijning; antimagnetisch.

Toepassing:

Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van paralleliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.

Levering:

inclusief spandoorn Ø 8 mm.

Accessoires:

Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.

Reservedeel:

Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Behuizing-Ø	28 mm
Aflezing	0,002 mm
Meetbereik in elke richting	0,1 mm
Afwijkingsmarge f_e	3 μm
Meetwaarde-omkeerbereik f_u	2 μm
Meetkracht	0,15 N
Totale afwijkingsmarge f_{tot}	4 μm
Zwenkbereik	2×110 graden
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Lengte tastarm	14,5 mm
Meetkogel-Ø	2 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Zwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG
Kalibratie Zwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG

Accessoires

HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 2 mm	436371 2
Vierkanthouder voor minitaster	436510
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 1 mm	436371 1
Opspanschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 4 mm	436311 4
Opspanschacht voor zwenktaster Schacht-Ø h6 8 mm	436311 8

Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 3 mm	436371 3
HM-taster, tastarmlengte 14,5 mm Meetkogel-Ø 2R mm	436371 2R
Centreerhouder Type	436512