

Garant GRIDLINE

ESD-montagewagen voor lades, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 985/0**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972447 985/0
GTIN	4067263124993
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapskast **ESD-geleidend**, volgens DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G met elk 2 kogelgelagerde **geleidende** bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Voor uitrusting met lades 26×24G nr. 972455.

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

- **De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.**
- **Aarding gebeurt via wielen.**

Technische beschrijving

ESD-uitrusting	ja
Behuizing boven open	nee
Wiel-Ø	125 mm
niet ESD-geleidende componenten	Alle kunststof delen

Ladenbehuizing nuttige hoogte	700 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Hoogte	985 mm
Breedte	750 mm
Aarding	Aarding via wielen
Gewicht	65 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling met afrolrand	2 ja
Nuttige hoogte	700 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Diepte	700 mm
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Montagewagen

Accessoires

Slotplaat voor GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------