



## Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: 290



### Bestelgegevens

Bestelnummer	441150 290
GTIN	7290005395017
Artikelklasse	46G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Universele meetklokopname met fijninstelling, voor opspanschachten Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 inch en meetgereedschappen met prismahouder.

#### Callout:

#### Fijninstelling aan de meetklokopname

### Technische beschrijving

Magneetvoet lengte	60 mm
Magneetvoet breedte	50 mm
Uitsteeklengte	317 mm
Hechtkracht	800 N

Maximale belasting	8 kg
Lengte statiefarm L <sub>2</sub>	113 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm
Lengte statiefarm L <sub>1</sub>	133 mm
Aansluitdraad onder	M8
Producttype	Meetstatief

## Accessoires

Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Statiefvoet Type V	442120 V
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Statiefvoet Type 0	442140 0
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Statiefvoet Type 0	442120 0
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Statiefvoet Type 1	442120 1
Statiefvoet Type K3	442120 K3
3D-statiefarm Type 290	442110 290
Statiefvoet Type 1	442140 1
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Statiefvoet Type 1	440868 1
Statiefvoet met fijninstelling Type 0	442125 0
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
3D-statiefarm Type 290	442114 290