

 HÖRGER & GÄSSLER

## Hydraulisch magneetmeetstatief (met voet) met mechanische fijninstelling aan de klokhouder, Uitsteeklengte: 220mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	440800 220
GTIN	4260180710892
Artikelklasse	46Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Hydraulisch meetstatief met centrale klemming. Eén hand kan vrij blijven voor het instellen van de meetklok.** Alle scharnierpunten worden door de centrale knop strak vastgeklemd. Het gepatenteerde mechanisme zorgt voor een hoge druk, zodat de knop slechts met weinig kracht hoeft te worden vastgedraaid. Hydraulisch systeem door dubbele dichtingen beveiligd tegen olieverslies. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. De **statiefarmen** zijn bij de meetklokopname 360° draaibaar en meer dan 180° zwenkbaar. **Meetklokopname** voor meetklokken met schacht-Ø 8 mm of prisma.

**Magneetvoet** met prismazool. Krachtige permanente magneet. Draaischakelaar voor het in- en uitschakelen van de magnetische kracht. De magnetische kracht werkt via de vlakke achterkant en de prismazool van de voet.

#### Levering:

Magneetvoet nr. 440868 gr. 1.

#### Opmerking:

Hydraulische meetstatieven kunnen bij **open klemming** grote temperatuurschommelingen verdragen. Hierbij heeft de olie een bepaalde tijd nodig om de temperatuur aan te passen. In **vastgeklemd toestand** is een temperatuurverschil van maximaal 15 °C mogelijk zonder sterke drukschommelingen. Deze kunnen schade aan het statief of aan de vastgehouden voorwerpen veroorzaken.

## Technische beschrijving

Hechtkracht	800 N
Magneetvoet hoogte	55 mm
Magneetvoet lengte	60 mm
Uitsteeklengte	220 mm
Draadaansluiting	Buitendraad M8
Magneetvoet breedte	50 mm
Positionering draadaansluiting	centrisch
Producttype	Meetstatief

## Accessoires

Stelschroef M4×0,35 voor meetklokhouder	440859
Sterknop Type 3	440850 3
Reservezuiger Type 3	440830 3
Klemschroef M3 voor meetklokhouder	440858
Meetklokhouder	440860
Statiefvoet Type 1	440868 1