



Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: 240



Bestelgegevens

Bestelnummer	441150 240
GTIN	7290005395109
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Universele meetklokopname met fijninstelling, voor opspanschachten Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 inch en meetgereedschappen met prismahouder.

Callout:

Fijninstelling aan de meetklokopname

Technische beschrijving

Magneetvoet lengte	60 mm
Uitsteeklengte	282 mm
Hechtkracht	800 N
Magneetvoet hoogte	55 mm

Lengte statiefarm L ₂	101 mm
Magneetvoet breedte	50 mm
Maximale belasting	4 kg
Lengte statiefarm L ₁	110 mm
Aansluitdraad onder	M8
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Statiefvoet Type 0	442140 0
Statiefvoet Type 1	442120 1
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Statiefvoet Type 1	440868 1
Statiefvoet Type K3	442120 K3
3D-statiefarm Type 240	442110 240
3D-statiefarm Type 240	442114 240
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
Statiefvoet Type V	442120 V
Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Statiefvoet met fijninstelling Type 0	442125 0
Statiefvoet Type 1	442140 1
Statiefvoet Type 0	442120 0