



## Digitale werkplaatsschuifmaat, Meetbereik: 1500 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	415530 1500
GTIN	4045197348531
Artikelklasse	42A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Goed afleesbaar digitaal display. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij **dubbele prismageleiding**. Meetbekken roestvrij staal, precisiegeslepen. Linker meetbek verschuifbaar. Met Sylvac-elektronica.

#### Levering:

Inclusief testrapport fabrikant. Tot maat 1000 inclusief kunststof etui, vanaf maat 1500 stevige transportverpakking.

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Verpakking: stevige box

Kalibratie: A1

Aflezings: 0,01 mm

Maximale afwijking: 0,1 mm

Beklengte: 150 mm

Binnenmeetbek-Ø: 20 mm

Gewicht: 2 kg

### Technische beschrijving

Beklengte	150 mm
Meetbereik	0 - 1500 mm
Kalibratie	A1
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Gewicht	2 kg
Aflezings	0,01 mm

Maximale afwijking	0,1 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	Digitaal
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

### Dienstverlening

Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 2000 mm	011030 2000
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 2000 mm	021000 2000

### Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------