



Digitale werkplaatsschuifmaat TWIN-CAL IP67 zonder meetpunten, Meetbereik: 300mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 415358 300 |
| GTIN | 7630041106350 |
| Artikelklasse | 45A |

Omschrijving

Uitvoering:

Groot digitaal display 11 mm, Soft touch behuizing, automatische uitschakeling (2h), TLC-TWIN interface voor gegevensoverdracht. Bedrijfsduur ca. 12.000 uur.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

Technische beschrijving

| | |
|---|---------------|
| Kalibratie | A1 |
| Aflezing omschakelbaar | mm / inch |
| Binnenmeetbek-Ø | 10 mm |
| Meetbereik | 0 - 300 mm |
| Beklengte | 80 mm |
| Aflezing | 0,0005 inch |
| Aflezing | 0,01 mm |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's | 081560 CR2032 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 |
| IP-klasse | IP 67 |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm |
| Norm | ISO 13385 |
| Aansluiting | USB-interface |
| Aansluiting | TESA Link Connector TLC |
| Aansluiting | Digimatic-interface |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt |
| Meettechniek | Digitaal |
| Materiaal | Edelstaal, RVS |
| alle delen | gehard |
| Verpakking | stevige box |
| Producttype | Werkplaatsschuifmaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm | 021000 300 |
| DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm | 021010 300 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Signaalkabel TLC, 2 m Type USB | 498918 USB |
| Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032 | 081560 CR2032 |