



Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de magneetvoet, Type: 240



Bestelgegevens

Bestelnummer	441170 240
GTIN	7290005397431
Artikelklasse	46G

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.

Standaard-meetklokopname voor opspanschacht \varnothing 8 mm en prismahouder, magneetvoet met fijninstelling.

Callout:

Fijninstelling aan de magneetvoet

Technische beschrijving

Magneetvoet breedte	50 mm
Magneetvoet hoogte	55 mm
Magneetvoet lengte	60 mm
Lengte statiefarm L ₁	110 mm

Lengte statiefarm L ₂	101 mm
Hechtkracht	800 N
Uitsteeklengte	282 mm
Maximale belasting	4 kg
Aansluitdraad onder	M8
Producttype	Meetstatief

Accessoires

Opname voor meetstatief Type K2	442100 K2
Opname voor meetstatief Type 2SM	442100 2SM
Statiefvoet met fijninstelling Type 0	442125 0
Opname voor meetstatief Type H	442100 H
Statiefvoet Type 1	442120 1
Statiefvoet Type K3	442120 K3
Statiefvoet Type 1	442140 1
Opname voor meetstatief Type QR	442100 QR
Opname voor meetstatief Type K1	442100 K1
3D-statiefarm Type 240	442110 240
Opname voor meetstatief Type 2SM	442104 2SM
Statiefvoet Type 0	442140 0
3D-statiefarm Type 240	442114 240
Statiefvoet Type 0	442120 0
Opname voor meetstatief Type CA	442100 CA
Statiefvoet Type 1	440868 1
Opname voor Vario-meetklokken Type FA1100	440401 FA1100
Statiefvoet Type V	442120 V