

**Diepteschuifmaat, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418000 200
GTIN	4045197203588
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Liniaal en nonius met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling. Meetvlakken ultrafijn geslepen. Nonius mat verchroomd.

Levering:

Vanaf maat 500 in box.

Technische beschrijving

Doorsnede liniaal	8×3 mm
Noniuslengte	39 mm
Meetbereik	0 - 200 mm
Bruglengte	100 mm
Verdeling	1/20 mm
Meetpunt b	7 mm
Meetpunt a	5 mm
Verpakking	Etui
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Kalibratie	A1
Producttype	Diepteschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200