

Mahr**Digitale werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering, Meetbereik: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415510 500
GTIN	2050001060228
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale werkplaatsschuifmaten in lichtgewicht uitvoering. Groot digitaal display. Met meetpunten en prismageleiding.

Meetbekken en -punten roestvrij, gehard en geslepen. Lichte, nauwkeurige loop door prismageleiding. Liniaal en slede van aluminium. 50% gewichtsbesparing. Slijt- en krasvast door hard-geëloxeerd oppervlak 1100 HV (als keramiek).

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 500 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / Inch
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Beklengte	150 mm
Kalibratie	A1
Gewicht	1,4 kg
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm
Maximale afwijking	0,05 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------