



## Digitale werkplaatsschuifmaat TWIN-CAL IP67 met meetpunten, Meetbereik: 500mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	415357 500
GTIN	7630041106442
Artikelklasse	45A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Groot digitaal display 11 mm, Soft touch behuizing, automatische uitschakeling (2h), TLC-TWIN interface voor gegevensoverdracht. Bedrijfsduur ca. 12.000 uur.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.

### Technische beschrijving

Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meetbereik	0 - 500 mm
Beklengte	150 mm
Kalibratie	A1
Aflezingsomschakelbaar	0,0005 inch
Aflezingsomschakelbaar	0,01 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
Aansluiting	TESA Link Connector TLC
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	USB-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Signaalkabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
Signaalkabel TLC, 2 m Type D	498918 D