




Digitale schuifmaat met meetpunten, Meetbereik: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415611 300
GTIN	4045197301444
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar groot digitaal display. **Met robuuste metalen behuizing.**

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat LR44.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 300 mm
Beklengte	90 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Kalibratie	A1
Aflezing	0,0005 inch
Aflezing	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 LR44
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm

Norm	ISO 13385
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Schroef voor dieptemaathouder	412230
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype LR44	081560 LR44