

Garant**SNMG 120404, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251222 HB7415
GTIN	4045197816580
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120404 HB7415 Hoekradius: 0,4 mm
Soort: HB7415
Spaanbreker: TIM
Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	S
Spaanbreker	TIM
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 70 m/min

Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien