

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251732 HB7415
GTIN	4045197816825
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VNMG 160404 HB7415 Soort: HB7415
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	TIS
Hoofdtoepassing	S
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Soort	HB7415
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien