

Garant
VNMG 160408, Soort: HB7415


Bestelgegevens

Bestelnummer	251734 HB7415
GTIN	4045197816832
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VNMG 160408 HB7415 Soort: HB7415
 Spaanbreker: TIS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	TIS
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Snededcondities	continu
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7415
Hoofdtoepassing	S

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien