

**Garant****WN.G 080404, Soort: HB7415**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252068 HB7415
GTIN	4045197817037
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WN.G 080404 HB7415 Soort: HB7415

Spaanbreker: TIM

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 4 mmVoeding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/omw,Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 70 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	1 - 4 mm
Spaanbreker	TIM
Soort	HB7415
Snedecndities	continu
Voeding $f$	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 70 m/min
Hoofdtoepassing	S

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien