

**Garant**
**CC.T 09T304, Soort: HB7120-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260150 HB7120-1
GTIN	4045197817198
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 09T304 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7120-1
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,

Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien