



Richtwig 'Herkules', Grootste steunhoogte: 190mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	374900 190
GTIN	4020772072797
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele constructie; nodulair gietijzer en veredeld staal. **De geslepen wigvlakken maken gevoelige en gelijkmatige hoogteverstelling** met een nauwkeurigheid van meer dan 1/10 mm mogelijk. De hoogteverstelling kan met de kartelschroef of met een sleutel voor binnenzeskantbouten worden uitgevoerd. De dubbele werking heeft een grote slag en een nauwkeurige verticale beweging zonder zijwaarts verschuiven tot gevolg.

Toepassing:

Met name voor het werken volgens afschrijving bij moeilijke giet- en smeedstukken op grote gereedschapsmachines.

Levering:

Inclusief verwisselbaar kogelopzetstuk nr. 375000.

Opmerking:

Vlakke werkstuksteun met centreergat $\varnothing 12$ mm voor opzetstukken nr.375000–375030.

Technische beschrijving

Grootste steunhoogte	190 mm
Belastbaarheid	250 kN
Hoogteverstelling per spindelomwenteling	2,02 mm

Kleinste steunhoogte	170 mm
Grondvlak breedte	145 mm
Grondvlak lengte	175 mm
Type	6460
Producttype	spie