

**WNGA 080404, KBN25M, Type: MET****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255686 MET
GTIN	4960664530038
Artikelklasse	25H

Omschrijving**Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge Tough; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat met speciale spaanbreker voor optimalisatie in de onderbroken snede.

Soort: KBN25M

Snijkantuitvoering: MET

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,3 mm
Hoekradius	0,4 mm
Snijkantuitvoering	MET
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 180 m/min

Soort	KBN25M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	WNGA 080404
Aantal wisselingen/snijanten	3
Productnaamattribuut	KBN25M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	beperkt geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		