



Rondlooptestbank met geslepen meetvlak, zonder meetklok, Punthoogte: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	443000 50
GTIN	4030234000169
Artikelklasse	46K

Omschrijving

Uitvoering:**Meetstatief:**

Met fijninstelling en opnameboring 8 H7. De dwarsarm is zowel in de hoogte als in alle zijdelingse richtingen naar wens verstelbaar.

Verstelbare centers:

Verschuifbaar. Center links met vaste punt, center rechts met beweegbare punt.

Meetbank:

Nauwkeurig geslepen, met 2 T-groeven. Voor het opnemen van de centers (tolerantie H7) resp. van het meetstatief.

Vlakheid volgens DIN 876/1.**Toepassing:**

Voor het meten van rond- en vlakheidsnauwkeurigheid alsmede voor vergelijkingscontroles van paralleliteit en diameter.

Levering:

Meetbank, meetstatief Centers zonder prisma's.

Technische beschrijving

Grondplaat lengte	350 mm
Dwarsarm lengte	60 mm

Zuil-Ø	16 mm
Grondplaat breedte	100 mm
Kanten- resp. hoogtegelijkheid van de centers	±0,01 mm
Gewicht	8 kg
Punthoogte	50 mm
Totale hoogte zonder meetstatief	110 mm
T-groefbreedte H7	10 mm
Dwarsarm-Ø	16 mm
Schuifbus-Ø	16 mm
Zuilhoogte	150 mm
Centerpuntafstand maximaal	200 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
maximale belastbaarheid per paar	10 kg
Producttype	Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

Accessoires

Afrolbokken, paar, hoogteverstelbaar Voor maximale werkstuk-Ø 32 mm	443050 32
Afrolbokken, paar Voor punthoogte 50/75 mm	443160 50/75
Zwenkarm met groefstuk Uitsteeklengte 200 mm	443295 200
Zwenkarm met groefstuk Uitsteeklengte 130 mm	443295 130