




Rondlooptestbank RPG, Voor maximale werkstuk-Ø: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	443300 50
GTIN	2050001944733
Artikelklasse	46L

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste constructie met voorgespannen wentellagers.

Type RPG voor serie-controles, met 2 zwenkhouders en 1 meetslede (behalve gr. 30).

Toepassing:

Voor het controleren van buiten-, binnen- en rechte vlakken van draaiende delen.

Nauwkeurigheid:

Rondloopnauwkeurigheid **0,002 mm**.

Levering:

Inclusief bedieningsleutel en wetsteen, (zonder meetklokken).

Accessoires:

kruisslede voor vlaktemeting. Meetslede met schuifbus resp. oplegrollen. Zwenkarm met bevestiging voor meetgereedschap. Hardmetalen oplegrollen.

Elektromotor met regeltransformator. Pneumatische zwenkarm met spanrol.

Opmerking:

Alle apparaattypes met ander rollentype (invoerrollen resp. cilindrische rollen) op aanvraag.

Technische beschrijving

Grondplaat lengte	400 mm
Rol-Ø	50 mm
Voor werkstuk-Ø	4 - 50 mm
Grondplaat breedte	160 mm

Voor maximale werkstuk-Ø	50 mm
Roltype	cilindrische rollen
Gewicht	11 kg
Producttype	Meetapparaat voor rondloop en axiale slag