


VNGA 160408, KBN25M, Type: ME

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 255682 ME |
| GTIN | 4960664529971 |
| Artikelklasse | 25H |

Omschrijving
Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.

Soort: KBN25M

Snijkantuitvoering: ME

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,2 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snedeccondities | continu |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 120 - 200 m/min |
| Snijkantuitvoering | ME |
| Snijdiepte a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,2 mm/omw, |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Soort | KBN25M |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | CBN |
| ISO-code wisselplaat | VNGA 160408 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Productnaamattribuut | KBN25M |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|----------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| Continu | beperkt geschikt | | |
| Onregelmatig | geschikt | | |
| Onderbroken | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |