

**WNGA 080408, KBN35M, Type: ME****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 255691 ME     |
| GTIN          | 4960664544882 |
| Artikelklasse | 25H           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.

Soort: KBN35M

Snijkantuitvoering: ME

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Voeding  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snedeccondities                     | continu           |
| Hoekradius                          | 0,8 mm            |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,2 mm/omw, |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,05 - 0,2 mm     |
| Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 120 - 200 m/min   |
| Snijkantuitvoering                  | ME                |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Soort                        | KBN35M                       |
| Fijn/ruw-indeling            | Nabewerken                   |
| Snijmateriaal                | CBN                          |
| ISO-code wisselplaat         | WNGA 080408                  |
| Aantal wisselingen/snijkanen | 3                            |
| Productnaamattribuut         | KBN35M                       |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |

### Gebruikersgegevens

|                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|----------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 55 HRC | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC | geschikt         |                |          |
| Staal < 67 HRC | beperkt geschikt |                |          |
| Onregelmatig   | beperkt geschikt |                |          |
| Onderbroken    | geschikt         |                |          |
| droog          | geschikt         |                |          |