

Garant**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Artikelklasse	41B

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf gr. 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meetbereik	25 - 50 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Aantal instelkalibers	1
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettrommel-Ø	19 mm
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863

Gevoeligheidsratel	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------