

Mitutoyo**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 75-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Vanaf maat 100–125, gelakte gegoten beugel.

Levering:

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Meetbereik	75 - 100 mm
Uitvoering meetvlak	HM-uitgerust
Meettrommel-Ø	18 mm
Spoed van de spindel	1/50 mm
Aflezing	0,01 mm
Kalibratie	B2

Maximale afwijking	3 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 75 mm	421100 75
-----------------------------------	-----------