

Garant**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 100-125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420402 100-125
GTIN	4045197471581
Artikelklasse	41B

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Met gecombineerde gevoeligheidsratel voor eenhandsbediening en bediening in de houder.

Levering:

Vanaf gr. 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Aantal instelkalibers	1
Aflezing	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Meetbereik	100 - 125 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettrommel-Ø	19 mm
Kalibratie	B2
Norm	DIN 863

Gevoeligheidsratel	ja
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022050 200
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022040 200

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 100 mm	421100 100
------------------------------------	------------