

**Mitutoyo****Beugelschroefmaat, Meetbereik: 175-200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420500 175-200
GTIN	4946368215006
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Vanaf maat 100–125, gelakte gegoten beugel.

**Levering:**

Vanaf maat 25–50 inclusief 1 instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Uitvoering meetvlak	HM-uitgerust
Aflezing	0,01 mm
Spoed van de spindel	1/50 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Spindel-Ø	6,35 mm
Meetbereik	175 - 200 mm
Kalibratie	B2

Maximale afwijking	4 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022050 200
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022040 200