

Hartig

**Precisie-beugelschroefmaat met 50 mm spindelweg, Meetbereik: 50-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420900 50-100
GTIN	4250099609196
Artikelklasse	46P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele beugel van nodulair gietijzer, hamerslaggelakt, met handwarmtebescherming, frictiekoppeling en kleminrichting. Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Nauwkeurigheid beter dan DIN 863.

**Voordeel:**

Spindelweg 50 mm, ideaal voor grotere meetbereiken. Direct aflezen van 1/100mm op de grote schaaltrommel.

**Levering:**

Zonder instelkaliber.

**Technische beschrijving**

Spindel-Ø	8 mm
Meetbereik	50 - 100 mm
Meettrommelindeling	1/100 mm
Aflezing	0,01 mm
Meettrommel-Ø	24 mm
Kalibratie	B1
Maximale afwijking	4 µm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

### Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022000 100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100

### Accessoires

Instelkaliber totale lengte 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------