


**Garant****Gereedschapsmakers-winkelhaak gehard roestvrij, nauwkeurigheid 00,  
Beenlengte: 25X20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	450040 25X20
GTIN	4045197444035
Artikelklasse	41G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogste nauwkeurigheid. Met afgeschuinde meetzijde aan het smalle lange been. Hoogwaardig staal, geheel gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept. Platte kanten geslepen.

**Toepassing:**

Voor apparatenbouw en gereedschapsmakerij.

**Technische beschrijving**

Lengte kort been	20 mm
Lengte lang been	25 mm
Haaksheid	0,003 mm
Beendoorsnede kort been	4x3,5 mm
Norm	DIN 875/00
Materiaal	Edelstaal, RVS

alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Kalibratie	F1
Producttype	Winkelhaak met aanslag

### Dienstverlening

KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100
--	------------