




Vlak T-groefstuk geslepen, Groefmaat b1 van de machine en het apparaat: 24mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	375370 24
GTIN	4020772071769
Artikelklasse	35A

Omschrijving

Uitvoering:

Precies geslepen op overslag, daardoor korte uitlijntijden van apparaten, machineklemmen en deelapparaten die parallel ten opzichte van de tafelgroeven van gereedschapsmachines moeten worden uitgelijnd. Er is daardoor geen meetklok meer nodig.

Toepassing:

Het gebruik van vlakke T-groefstukken is alleen zinvol, **als een apparaat altijd op dezelfde machine met dezelfde groefbreedte wordt gebruikt.**

Materiaal:

Staal C 15, inzetgehard.

Nauwkeurigheid:

Maat b = passing h6.

Technische beschrijving

Voor schroeven DIN 84, DIN 912	M6×16
Lengte	32 mm
Groefmaat b ₁ van de machine en het apparaat	24 mm
Hoogte H	12 mm
Type	6322B

Producttype

T-groefstuk