


 Mahr

## Meetklok-bekkaliber met meetbekken, Meetbereik: 80-130mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	424906 80-130
GTIN	4059192017767
Artikelklasse	43A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met uitstekende, hardmetaalversterkte meetbekken. Voor diameters van smalle uitsteeksels, centreerranden, verspringen aan assen, afstanden van smalle openingen en tandbreedte WK voor het bepalen van de tanddikte van tandwielen met rechte en schuine vertanding.

Sterke beugel van gesmeed staal met warmte-isolering. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Aambeeld verend gelagerd en voor het invoeren van het werkstuk door middel van een hendel intrekbaar. Tegentaster door middel van tandheugel-wormoverbrenging binnen het meetbereik verstelbaar. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk. **Constance meetkracht** door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschaft. De fijnmeetklokken nr. 434674 gr. 25/0,5 en gr. 50/1 genieten de voorkeur. **Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen.**

#### Levering:

**zonder** meetklok, **inclusief** houten box.

#### Accessoires:

Instelkalibers, fijnmeetklok nr. 434674. Gietijzeren standaard, houder voor meetklokken, voor het rechtlijnig overbrengen van de meetbeweging, meetinserts.

### Technische beschrijving

Tandbreedtemeting vanaf module m	1
----------------------------------	---

Meetkracht	9 N
Parallelliteit van de meetvlakken	3 µm
Meetvlak	15×17 mm
Meetbereik	80 - 130 mm
Meettasterweg	2,5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	L9
Producttype	Meetklok-bekkaliber

## Dienstverlening

Kalibratielinstelbaar bekkaliber Type RL	028730 RL
--	-----------