

Mahr**Meetklok-beugelschroefmaat, Meetbereik: 25-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	422500 25-50
GTIN	4059192004255
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Meetspindel geheel gehard en geslepen.

Met fijn gelepte **hardmetalen meetvlakken**.

Spindel en aambeeld van roestvrij staal.

Beugel en spindelgeleiding niet gemonteerd, maar vervaardigd uit één stuk.

Vingertoets voor intrekken van het aambeeld voor herhalingsmetingen.

Met instelschroef, instelbaar op nul.

Tolerantiemarkeringen voor goed-/afkeur-metingen.

Met isolerende handgreep. Hendel voor vastklemmen van de spindel.

Callout:

Afwijkingen af te lezen in 1/1000 mm.

Drukknop voor intrekken van het aambeeld.

Nauwkeurigheid:

Meetklok 1 µm – schroefmaat 2 µm.

Technische beschrijving

Meetbereik meetklok	±0,065 mm
Aflezingschroefmaat	0,01 mm
Meetbereik	25 - 50 mm

Aflezingsmeetklok	0,001 mm
Diepte van de meetbeugel	30 mm
Norm	DIN 863
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B9
Producttype	Meetklokschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie Meetklokschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022100 200
---	------------