

**HOLEX Clever Tap machinetap Vorm B DIN 371/376, ongecoat, M: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1271 M10
GTIN	4067263135005
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:
Zoals nr. 131265.
Met schilaansnijding.
HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **ISO 2 6H HSS-E**

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	10 mm
Draadspoed	1,5 mm
Kerngat-Ø	8,5 mm
Draadafmeting	M10
Draadsoort	M
Schacht-vierkant □	8 mm

Totale lengte L	100 mm
Draaddiepte	20 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Norm	DIN 371
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schacht-Ø D _s	10 mm
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	geschikt onder voorwaarden	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	6 m/min	P

Olie	geschikt
nat maximaal	geschikt

Accessoires

HOLEX Clever Tap machinetapVorm B DIN 371/376 M M10	131265 M10
---	------------